

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

Phoniro – Digital nyckelhantering

Gonzalo Ugalde


Experience a safer and more open world

ASSA ABLOY



Historia

- Phoniro introducerade DKM 2006 (utv 2004).
- Först ut i världen med digitala lås för äldrevård
- Fördelarna med systemet blev snabbt tydliga
- 30-60 min tidsbesparing per personal /dag
- Mindre bilkörning
- Ökad säkerhet
- Kvalitetssäkring mm





Bluetooth-versioner släppta på mobiler



Bluetooth Classic 2
300, 330, 350, 380H2, ME03-ME08H2, MC03H2



Bluetooth LE 4
380T4, ME08T4, MC03T4, KS03T4



Bluetooth LE 5
390, ME09, MC04, KS04



Viktigt att hänga med i teknikutvecklingen med telefonerna

Phoniro Lock 390

Efterföljaren till vårt populära lås har många förbättringar, till exempel:

- **Tystare** – Låset är betydligt tystare än våra tidigare lås tack vare förbättrad mekanik
- **Starkare** – ca 20% starkare – förbättring för adapterfunktionalitet
- **Snabbare** – Tack vare optimering av mekanik och elektronik så kan upplåsningen förkortas avsevärt, ända ner till 3 sekunder!*

Och snabbare... – Låset innehåller den senaste Bluetooth-teknologin BLE 5. Snabbare kommunikation och uppdatering.

* Från det att man trycker på "Lås upp" i Home Care-appen till dess att man kan öppna dörren och gå in. Baserat på ett genomsnitt på 100 upplåsningar och när låset är monterat på en standard ASSA 310-låskista.



Koppla och koppla bort lås på plats!

- Koppla och koppla lås direkt från montörsapp
- Flexibel process...


Utökad funktion och säkerhet på låsnivå

Redigera lås

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Kategori | PhoniroLock_380T4D |
| Serienummer | KE20170664 |
| Blåtandsadress | 680AE273F634 |
| Låstyp | Brukare ▾ |
| Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> |

Trög dörr, kan behöva en knuff
Instruerar personal att knuffa på dörren.


Högre behörighet krävs
För att kunna öppna låset behöver personalen ha rättigheten *Lås och nyckelgömmor som kräver högre behörighet.*



Nya Medic Medicinskåp

Med vårt uppdaterade medicinskåp blir läkemedelshanteringen hos omsorgstagare både i Ordbo och på Säbo betydligt bättre. Nyheterna innefattar bland annat:

- **Tidsstämpler för stängning** – Ökar säkerheten ytterligare eftersom det går att logga ett skåp som lämnats öppet
- **Smidigare design** – Batteripacket är nu infällt i skåpet vilket gör att skåpet blir mer tilltalande estetiskt. Det minskar också risken för att batteriet kopplas ur av misstag.
- **Två storlekar** – Vi kommer lansera skåp i två storlekar där det lilla passar i det stora. Båda kommer dessutom att kunna strömförsörjas av samma batteripack.




* Design på skåpet kan skilja sig

Hur ser det ut hos er?

Hur stor andel av samtliga dörrar

- Phoniro introducerade DKM 2006 (utv 2004).
- Enligt Socialstyrelsen har ca 85% av Sveriges kommuner infört digitala lås
- Hur ser det ut på närmare håll? Av de som infört hur stor andel är implementerat i förhållande till total potential?
- Olika dörrmiljöer, soprum, cykelrum, tvättstugor etc.
- Här finns jobb att göra och önskar ni diskutera idéer med oss så tveka inte att kontakta oss!



Tack!

Gonzalo Ugalde

gonzalo.ugalde1@assaabloy.com

