

phoniro

ASSA ABLOY

PRODUKTKATALOG | 2024.1

DIGITAL NYCKELHANTERING

SÄRSKILT BOENDE

Ett erbjudande med trygghetsskapande välfärdsteknik



DIGITAL NYCKELHANTERING

Med digital nyckelhantering löser vi många problem för omsorgspersonal, både i ordinärt och särskilt boende. Hantering av nycklar tar mycket tid och resurser. Med smart teknik kan tiden istället läggas på att vårda och ta hand om de som behöver hjälp.

Digital Nyckelhantering är en lösning med **Phoniro Care** i grunden, vilket säkerställer hög informations säkerhet. Istället för fysiska nycklar till varje brukare, använder behörig personal en app för att låsa upp dörren. Med samma telefon kan personalen även låsa upp medicinskåp och markera sin närvaro. Givetvis går det att låsa upp även om telefonen inte har internet-åtkomst.

I den här katalogen finns all hårdvara som behövs för en komplett digital nyckelhantering för användning inom särskilt boende.

BESTÄLLNING

Välkommen till vår orderavdelning. Vi hjälper dig med din beställning.

Leveranstid:

Normalt 5-10 arbetsdagar eller enligt avtal

Kontakt:

Ordertelefon: 010 – 45 67 210 | E-post: order@phoniro.com

Öppettider:

Vardagar 09.00 – 16.00 (lunchstängt 12.00 – 13.00)



PHONIRO BOENDELÅS

Med Phoniros Boendelås ersätts den traditionella nyckeln med en digital nyckel i form av en aktiv BLE-taggar för både hyresgästen och personalen. Låsenheten monteras tillsammans med en speciell kista utan åverkan på utsidan av dörren och påverkar inte dörrens brandklassning. När handen förs mot dörrhandtaget påbörjas en scanning efter behöriga taggar, varpå låset låser upp.

Boendetaggar aktiveras av rörelse och personaltaggar aktiveras via en knapptryckning. Hyresgästen kan låsa om sig med vredet på insidan av dörren, men personalen kan ändå låsa upp med sin tagg från utsidan. Den traditionella nyckeln kan också fortfarande användas.

Levereras med 1st 7,2V batteri.

Minsta beställningskvantitet: 1 st

Benämning	Art.nr
Phoniro Boendelås Höger	12163
Phoniro Boendelås Vänster	12164

PHONIRO LOCK 390

Phoniro Lock är perfekt att använda på medicinrum och andra rum där endast personalen ska ha access. Låset monteras på insidan av dörren, och man kan fortfarande använda den vanliga nyckeln om så önskas.

För att öppna låset används mobiltelefon innehållande en digital nyckel. Samma telefon och app används även för att låsa upp våra medicinskåp.

Detta lås är uppdaterat från tidigare versioner och innehåller bland annat BLE 5 vilket ger en snabbare och mer stabil uppkoppling. Det är också snabbare och tystare än tidigare.

Levereras med 1st 7,2V batteri.

Minsta beställningskvantitet: 1 st



Benämning	Art.nr
Phoniro Lock 390	12822

SKÅPLÅS ASSA ABLOY PIN

Detta är ett helt fristående elektromekaniskt skåplås som skyddar hyresgästen från att komma åt föremål som kan utgöra en fara dem själva eller andra. Låset kräver ingen systeminstallation, utan monteras med ett par enkla handgrepp på ett befintligt skåp. Sedan ställer man in en fyrsiffrig pinkod varefter låset är klart för att använda.

Låset finns med två olika längder på den genomgående skruven för att passa på dörrar av olika tjocklek. Se i tabellen nedan.

Drivs med 3xAAA 1.5V batterier.

OBS! Detta lås går ej att integrera med Phoniro Care.

Minsta beställningskvantitet: 1 st



Benämning	Art.nr
Skåplås ASSA ABLOY Pin, för dörrar upp till 15mm	12843
Skåplås ASSA ABLOY Pin, för dörrar 15-23mm	12844

SKÅPLÅS ASSA ABLOY SENSE+

Detta är i likhet med ASSA ABLOY PIN ett fristående elektromekaniskt skåplås. Men med SENSE+ har du möjlighet att programmera access i flera olika nivåer. Det öppnas med programmerade kort eller taggar. All programmering sker i en separat mjukvara.

Låset finns med två olika längder på den genomgående skruven för att passa på dörrar av olika tjocklek. Se i tabellen nedan.

Drivs med 3xAAA 1.5V batterier.

OBS! Detta lås går ej att integrera med Phoniro Care.

Minsta beställningskvantitet: 1 st




Benämning	Art.nr
Skåplås ASSA ABLOY Sense+, för dörrar upp till 15mm	12845
Skåplås ASSA ABLOY Sense+, för dörrar 15-23mm	12846

LÅSBATTERI 7.2V

Batteri för Boendelås, Phoniro Lock och Medic. Batteriet är av Litium-typ och innehåller en elektronisk avstängningskrets som förhindrar total urladdning.

Minsta beställningskvantitet: 10 st



Benämning	Art.nr
Låsbatteri Grått/Grått	30260

BLE-TAGGAR

En BLE-tagga används för att låsa upp hyresgästens låsenhet på dörren. Går att rekonditionera för att kunna återanvändas.

Minsta beställningskvantitet: 1 st



BLE-taggar Benämning	Art.nr
BLE-tagga v03 för personal	30076
BLE-tagga v03 för hyresgäst	30052

Tillbehör Benämning	Art.nr
Textilband grå 10mm BLE-tagga v03	30078
Elastiskt armband grå BLE-tagga v03	30079
Magnet för aktivering av BLE-tagga v03	30284
Rekonditioneringssats BLE-tagga v03	12719
Rekonditioneringssats BLE-tagga v02	10760
Armband till RFID-tagga och BLE-tagga v02	10262


ETT KOMPLETT SYSTEM

Visste du att vi kan integrera Digital Nyckelhantering med vårt larmsystem, Phoniro 6000? Ett modernt larmsystem behöver klara så mycket än larm. Det gör Phoniro 6000.

Med Digital Nyckelhantering kan personalen öppna Phoniros boendelås direkt med Senior Living-appen som de använder för larmhanteringen.

Med tilläggstjänsten Larmbedömning via Kamera är det lättare för personalen att göra rätt prioriteringar. Om personalen får ett larm när de redan hjälper någon annan, kan en snabb titt i mobilen hjälpa dem att avgöra vad som behöver prioriteras. Det blir också mindre spring mellan rum och avdelningar eftersom rätt bedömning av ett larm kan göras från distans.

Vill du ha mer information om hur vi på allra bästa sätt kan effektivisera er verksamhet? Kontakta din ansvariga säljare.



Klicka här och läs mer om larmsystem på vår hemsida. Där kan du även ladda ner vårt produktblad.

MEDICINSKÅP MEDIC

Phoniros Medicinskåp är ett smart val då omsorgstagarens läkemedel säkras samtidigt som lösningen sparar tid då personalen blir av med onödig hantering av traditionella nycklar. Phoniros medicinskåp ger kommunen en tryggare, säkrare och mer effektiv verksamhet. Precis som med våra andra låsprodukter så öppnas medicinskåpet med mobiltelefon.

Skåpet innehåller flera hyllor och plats för till exempel en pärm och större förpackningar. Luckan går att använda som hanteringsyta. Handtaget gör det enkelt att flytta skåpet mellan lägenheter.

Minsta beställningskvantitet: 1 st



Benämning	Art.nr
Medicinskåp MC03T4 med batteripack	12695
Medicinskåp MC03T4 med nätadapter	12694
Medicinskåp MC03 (exkl strömförsörjning)	12693



Här visas ett Medic Mini monterat inuti ett Medic.

MEDICINSKÅP MEDIC MINI

Med vår vidareutveckling av Medic tar vi säker läkemedelsförvaring till en helt ny nivå. Vi har adderat en mängd funktioner som gör Phoniro Medic Mini till det självklara valet för moderna verksamheter.

Medic Mini kan användas antingen fristående ifall det inte finns behov av ett stort skåp. Men det kan också monteras inuti ett stort skåp. Endast behörig personal kan låsa upp var och ett av medicinskåpen vilket betyder att man kan ha olika behörigheter på respektive skåp. Det ökar säkerheten för saker som behöver en extra nivå av access.

Utöver öppning av skåpet loggas även stängning och nödöppning. Detta gör att uppföljningen kan bli ännu mer detaljerad om det skulle behövas.

Minsta beställningskvantitet: 1 st

Benämning	Art.nr
Medicinskåp Medic Mini med batteripack	13118
Medicinskåp Medic Mini med nätadapter	13117

TILLBEHÖR MEDIC

Följande tillbehör finns tillgängliga till Medic

Tillbehör Benämning	Art.nr
Låstunga Medic Offset "A1"	30377
Låstunga Medic Zink "B1"	30376
Reparationskit Medic med vred och låstunga Offset "A1"	12882
Reparationskit Medic med vred och låstunga Zink "B1"	12881



30377



30376



Vredet i
12881 och 12882

NÄTADAPTER 12VDC

För att strömförsörja Medic och Medic Mini. Om en och samma transformator ska användas för att strömförsörja båda skåpen samtidigt behövs även en Y-kabel (30430).

Minsta beställningskvantitet: 1 st



Benämning	Art.nr
Nätadapter 12VDC	12356


TILLBEHÖR MEDIC MINI

Följande tillbehör finns tillgängliga till Medic Mini


Tillbehör Medic Mini Benämning	Art.nr
Infästningsplåt – för att montera Medic Mini inuti ett Medic	30429
Alkaliskt batteripack Medic Mini 7.5V/3200mAh	30444
Y-kabel – för att strömförsörja två skåp med samma nätadapter	30430
Nödöppningsplåt standard	30424
Nödöppningsplåt smal	30396




30429




30396



30424



30430



30444

BLE-BRYGGA

Detta är en enhet som används när vårt larmsystem Phoniro 6000 integreras med Digital Nyckelhantering. Administrationen av behörigheter för digital nyckelhantering sker i Phoniro Care och informationen överförs från molntjänsten till låsenheterna via BLE-Bryggan. Kan endast levereras av en projektledare/tekniker från Phoniro.



Benämning	Art.nr
BLE-Brygga RB02	12153

phoniro

ASSA ABLOY

Phoniro AB
Rörkullsvägen 4
302 41 Halmstad
010-4567 200
www.phoniro.com